

电热恒温油浴锅

电热恒温油浴锅 (带磁力搅拌)

新一代油浴锅是抗腐蚀不锈钢与微电脑的结合，提供给您安全性和稳定性，而且操作方便和简单。

产品特点

- 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，带定时。
- 内胆和外壳均采用不锈钢制成，防腐蚀、易清洁。（烧杯孔可任意改变大小）
- 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护，不发生意外。
- 微电脑伺服控制搅拌转速，确保在搅拌粘度不断变化的情况下转速保持恒定。（带磁力搅拌的油浴锅具有此功能）
- 磁力搅拌输出扭力大，使得油浴锅内的温度更加精确和均匀。

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶温度控制器 ¥ 1500元
- 2、RS485接口和通讯软件 ¥ 600元

技术参数

指标 型号	电源电压	输入功率	控制范围	温度波动度	跟踪报警	容积	内胆尺寸 (mm)W×D×H	定时范围
DU-20	AC220V 50HZ	1000W	RT+20 ~ 200°C	±0.5°C	±2°C	12L	250×250×200	0-9999min
DU-20G		1000W						
DU-30		1600W				20L	400×250×200	
DU-30G		1000W				18L	320×300×200	

※RT指环境温度

注：DU-20G / 30G带磁力搅拌

恒温磁力搅拌水/油浴锅 (集成式)

新产品

新一代油浴锅是抗腐蚀不锈钢与微电脑结合，提供给您安全性和稳定性，而且操作方便和简单。

产品特点


- 槽内配置磁力搅拌器，具有良好的温度均匀性，同时对样品进行搅拌。
- 采用水、油两用设计，加热管选用304不锈钢材料。
- 可以用作水浴或油浴，浴槽内设强磁力搅拌。
- 磁力搅拌机构带动槽内的搅拌子同步旋转，使浴槽内溶液旋转，受热均匀。
- 选用高温磁铁，能在高温范围长期使用不失磁。
- 温度控制采用PID方式，控温精度高。
- 旋钮调节和LCD液晶显示，操作简单。
- 内有双传感器，液槽内温度和反应容器内温度可转换显示。

安全功能

- 独立限温报警系统，保证实验安全运行不发生意外；
- 水浴/油浴锅体由耐高温阻燃材料制成。
- 可在通风厨内使用，防止溶剂扩散到实验室。
- 高性能直流无刷电机，性能稳定，可连续使用。



独立限温报警系统



内部构件示意图

技术参数

指标 型号	温度波动度	转速(rpm)	浴槽尺寸(内) φ×H(mm)	浴槽容积	加热功率	最大可放置烧瓶	浴锅控温范围	电源
DU-3GW	±0.5°C	0 ~ 1800	φ230×130	5.5L	1000W	3000mL	RT+5 ~ 99°C	220V 50Hz
DU-3GO							RT+5 ~ 200°C	

注：高度不含传感器支架

生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08CO₂培养箱 09
16光照培养箱/人工气候箱 17
21恒温恒湿箱 22
24回旋振荡器 25
恒温培养摇床 27恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30落地振荡器 31
摇瓶机 32叠加式-振荡培养箱 33
34超低温冰箱 35
洁净工作台 37生物安全柜 39
离心机 40干燥箱 41
真空干燥箱 45加热循环水槽 52
恒温振荡水槽 55油浴锅 58
恒温水槽与水浴锅 59药品稳定性试验箱 61
步入式药品试验箱 67老化试验箱 68
热空气消毒箱 68高低温(交变)试验箱 69
高低温(交变)湿热试验箱 71紫外耐候试验箱 73
74氙灯耐候试验箱 75
盐雾腐蚀性试验箱 76电阻炉 77
80旋转蒸发器 81
循环水真空泵 84耐腐蚀隔膜泵 85
循环冷却器 86磁力搅拌器 87
89顶置电动搅拌器 90
氮吹仪 91多用途试管振荡器 92
多管漩涡混匀仪 93孵育器/金属浴 94
恒温金属浴 95微孔板迷你离心机 96
均质分散机 97粘度计 99
104控制器介绍 105
选购件介绍 106